



SUPER-VIEW

全自動視力檢查儀

AUTOMATIC VISION INSPECTOR

KH-525



全自動視力檢查儀是依據

史奈侖氏視標 (SNELLEN'S VISION CHART)

藍道耳氏視標 (LANDOLT'S VISION CHART) 之標準原理製成。

AUTOMATIC VISION INSPECTOR

操作簡單、視力測試精確、不需要檢查人員

功能：

- 本儀器為桌上型，體積小重量輕，直接檢測無需距離。
- 本儀器為電腦程式自動出題自己搖桿對答。
- 功能自動語音指示引導測量。
- 測量進行中可按STOP停止測量、或按START開始測量。
- 選擇視標 (E) 或 (C) 測量。
- 測量設定：
 - (1) 凝視時間可選擇5秒、3秒自動變換。
 - (2) 設定檢測出題每排1字、2字或3字。
- 選擇 (遠、近) 距離測量。
- 顯示幕：顯示左右眼視力值。
- 電腦連線RS-232 (可與各種管理系統軟體連線，含萬豐版)。

規 格		
電源	主機	AC 90~250V
尺 寸	主機	42×28×49公分
	顯示器	10×20×16公分
重 量	主機	約8.5公斤
	顯示器	約1.5公斤

選購配件：

1. 教導示範器
2. 儀器置放架



全自動視力檢查儀為電腦程式自動出題，自動檢測，搖桿對答，可免於外在光度及人為判斷影響準確度。



教導顯示器 (選購)



依字型缺口方向扳動搖桿



全自動視力檢查儀 KH-525

功能：

- * 依據史奈侖氏視標 (SNELLEN'S VISION CHART) 藍道耳氏視標 (LANDOLT'S VISION CHART) 之標準原理製成.
- * 儀器為桌上型.
- * 儀器為電腦程式自動出題自己搖桿對答.
- * 語音指示功能自動引導測量.
- * 測量進行中可按 STOP 停止測量、及按 START 開始測量.
- * 選擇變換視標 **【E】** 或 **【C】** 測量兩種功能.
- * 測量設定：(1) 凝視時間可選擇 5 秒、3 秒自動變換.
(2) 設定檢測出題每排 1 字、2 字、3 字.
- * 選擇「遠、近」距離測量.
- * 電腦連線 RS-232 需與萬豐版學生健康資訊管理系統直接連線.

配件：

- * 顯示幕 x 1
- * 訊號線 x 1
- * 電源線 x 1
- * RS-232 線 X 1
- * 防塵套 X 1

規 格		
電源	主機	AC 90-250V
尺寸	主機	約 42 x 28 x 49 公分
	顯示器	約 10 x 20 x 16 公分
重量	主機	約 8.5 公斤
	顯示器	約 1.5 公斤